



L5123

**tehalit.VK Nit rozporowy 4 grubość zacisku 4-7mm komplet 100szt**

**Specyfikacja techniczna**

**Konfiguracja**

Typ nitu rozprężnego Nit wbijany

**Wymiary**

Średnica otworu 4 - 4 mm

**Rodzaj połączenia**

Zakres/rozstaw zacisku 4 - 7 mm

**Funkcje**

Możliwy demontaż Nie

**Materiały**

Materiał Polioksymetylen (POM)

Kolor Szary