



LD046

Gniazdo bezp. z tworzywa D02/3 E18 3P SIS 63A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm²

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Instalacja, montaż

Montaż na	Szyna DIN
Nominalny moment dokręcania	2,5 - 3 Nm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku wejściowego	Zacisk kłatkowy
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 35 mm ²

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	28,50 W
--	---------

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D02
Charakterystyka bezpiecznika	gG

Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

Wymiary

Wysokość	72 mm
Szerokość	79 mm
Długość	62 mm
Odległość szyn zbiorczych	35 mm