



LD047

**Gniazdo bezp. z tworzywa D01/3 E14 3P SIS 16A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm<sup>2</sup>**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	16 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A

**Architektura**

Liczba biegunów	3
-----------------	---

**Instalacja, montaż**

Montaż na	Szyna DIN
Nominalny moment dokręcania	2,5 - 3 Nm

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku wejściowego	Zacisk kłatkowy
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	8,70 W
--	--------

**Bezpiecznik**

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D01
Charakterystyka bezpiecznika	gG

**Dostarczane wyposażenie**

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

**Wymiary**

Wysokość	72 mm
Szerokość	79 mm
Długość	62 mm
Odległość szyn zbiorczych	35 mm