



LE1820

### Wkładka topikowa D02 gG 20A 400VAC

#### Specyfikacja techniczna

##### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D02
Charakterystyka bezpiecznika	gG

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	20 A
-----------------	------

##### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 400 V
---------------------	-------------

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W
----------------------------------------------	-----

##### Wymiary

Wysokość	15 mm
Szerokość	15 mm

##### Materiały

Kolor	Niebieski
-------	-----------

##### Architektura

Charakterystyka wyzwiania	gG
---------------------------	----