



LE1840

Wkładka topikowa D02 gG 40A 400VAC

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D02
Charakterystyka bezpiecznika	gG

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	40 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 400 V
---------------------	-------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3,90 W
--	--------

Wymiary

Wysokość	15 mm
Szerokość	15 mm

Materiały

Kolor	Czarny
-------	--------

Architektura

Charakterystyka wyzwiania	gG
---------------------------	----