



LE1850

### Wkładka topikowa D02 gG 50A 400VAC

#### Specyfikacja techniczna

##### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D02
Charakterystyka bezpiecznika	gG

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	50 A
-----------------	------

##### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 400 V
---------------------	-------------

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,80 W
--	--------

##### Wymiary

Wysokość	13 mm
Szerokość	13 mm

##### Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

##### Architektura

Charakterystyka wyzwiania	gG
---------------------------	----