



LE27K-KS

Gniazdo bezp. ceram. DII E27 1P 25A 500V TS35 zac.śr. M5 pałąk. 25mm²

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	25 A
-----------------	------

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
---	---

Instalacja, montaż

Montaż na	Szyna DIN
-----------	-----------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	DII
---------------------------------	-----

Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Nie
-----------	-----

Wymiary

Wysokość	70 mm
----------	-------

Szerokość	150 mm
-----------	--------

Długość	270 mm
---------	--------