




LF6006007030



## tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x60mm, szary

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Wysokość	60 mm
Szerokość	57 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	2690 - 2690 mm <sup>2</sup>

#### Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	12
---	----

#### Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kod RAL	7030
Kolor	Szary

#### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP30

#### Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

#### Łączność

Akcesoria łączeniowe	Wyposażony w łączniki podstawy
----------------------	--------------------------------

#### Sprzęt

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 2
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	1
Z klamrą zaciskową kabla	Tak
Z folią ochronną	Nie