



LFR1501509016A



## tehalit.LFR Kanał z rolki PVC 15x15mm, biały

### Specyfikacja techniczna

#### Konfiguracja

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | Nie |
|------------------------|-----|

#### Połączenia

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Akcesoria łączeniowe | bez łącznika podstawy |
|----------------------|-----------------------|

#### Wymiary

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Wysokość kanału                                          | 15 mm    |
| Długość                                                  | 20000 mm |
| Szerokość kanału                                         | 15 mm    |
| Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału | 125 mm   |

#### Pojemność

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Maksymalna liczba przewodów (Ø 11 mm, 50% wypełnienia) | 1 |
|--------------------------------------------------------|---|

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Kształt pokrywy | Z zawiasem |
|-----------------|------------|

#### Materiał

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiał          | PVC       |
| Grupa materiałowa | tworzywo  |
| Powierzchnia      | naturalne |
| przezroczysty     | Nie       |

#### Przewód

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Przekrój wewnętrzny / użyteczny | 256 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------|---------------------|

#### Wyposażenie

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Liczba komór / przedziałów | 1 |
|----------------------------|---|

#### Norma

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |
|---------------------------|--------|

#### Bezpieczeństwo

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Stopień ochrony         | IP40 |
| Zgodny z REACH          | Tak  |
| Zgodny z dyrektywą ROHS | Tak  |
| Wolne od halogenu       | Nie  |
| Odporność na porażenia  | IK07 |

