



LFR2003509016A



tehalit.LFR Kanał z rolki PVC 20x35mm, biały

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	Nie
------------------------	-----

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	bez łącznika podstawy
----------------------	-----------------------

Wymiary

Wysokość kanału	18 mm
Długość	20000 mm
Szerokość kanału	33 mm
Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału	125 mm

Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (Ø 11 mm, 50% wypełnienia)	3
--	---

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	Z zawiasem
-----------------	------------

Materiał

Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	Nie

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	700 mm ²
---------------------------------	---------------------

Wyposażenie

Liczba komór / przedziałów	1
----------------------------	---

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP40
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Odporność na porażenia	IK07

