



LFS6020009016



## tehalit.LFS Kanał stalowy 60x200mm, biały

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Wysokość	60 mm
Szerokość	200 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	9770 - 9770 mm <sup>2</sup>

#### Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	41
---	----

#### Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Lakierowany
Kod RAL	9016
Kolor	Biały

#### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności IP	IP30

#### Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

#### Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

#### Sprzęt

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 4
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	3
Z klamrą zaciskową kabla	Tak
Z folią ochronną	Nie