



LLA001

LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC odp.prawy AC22B

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH00

Architektura

Liczba biegunów 3

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 160 A

Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B 160 A

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania 10 - 10 Nm

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) 200

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 1400

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 47 W

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 95 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 95 mm²

Wymiary

Wysokość 50 mm

Szerokość 280 mm

Długość 590 mm

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui 1000 V

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 8000 V

Kabel

Pozycja wejścia kabla Boczny