



LLA081

**LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5S list. SKL odp.prawy AC22B**

**Specyfikacja techniczna**

**Bezpiecznik**

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH00

**Architektura**

Liczba biegunów 3

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 160 A

Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B 160 A

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania 10 - 10 Nm

**Wytrzymałość**

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) 200

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 1400

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 47 W

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 95 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 95 mm<sup>2</sup>

**Wymiary**

Wysokość 50 mm

Szerokość 280 mm

Długość 590 mm

**Napięcie**

Napięcie znamionowe izolacji Ui 1000 V

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 8000 V

**Kabel**

Pozycja wejścia kabla Boczny