



LNH000006M6A

## Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt niez. aM 6A 690VAC

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | aM |
|----------------------------|----|

#### Bezpiecznik

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH000 |
| Charakterystyka bezpiecznika    | aM    |

#### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

#### Prąd elektryczny

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Prąd znamionowy | 6 A |
|-----------------|-----|

#### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

#### Główne atrybuty elektryczne

|   |       |
|---|-------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I <sub>cn</sub> AC zgodnie z PN-EN-60898-1 | 80 kA |
|---|-------|

#### Moc

|  |        |
|--|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 0,30 W |
|--|--------|

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 79 mm    |
| Szerokość | 20,80 mm |
| Głębokość | 52,50 mm |