



LNH000010M6A

## Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt niez. aM 10A 690VAC

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Charakterystyka wyzwalania aM

#### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH000

Charakterystyka bezpiecznika aM

#### Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

#### Warunki użytkowania

Izolowany Nie

#### Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I<sub>cn</sub> AC zgodnie z PN-EN-60898-1 80 kA

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 0,50 W

#### Wymiary

Wysokość 79 mm

Szerokość 20,80 mm

Głębokość 52,50 mm