



LNH000025M6A

Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt niez. aM 25A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania aM

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH000

Charakterystyka bezpiecznika aM

Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 25 A

Warunki użytkowania

Izolowany Nie

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1 80 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 1,30 W

Wymiary

Wysokość 79 mm

Szerokość 20,80 mm

Głębokość 52,50 mm