



LNH00010M6

Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 10A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn	80 kA
--	-------

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	690 V
--	-------

Typ napięcia zasilającego	AC
---------------------------	----

Prąd

Prąd zwarciovy umowny	100 kA
-----------------------	--------

Prąd znamionowy In	10 A
--------------------	------

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
------------------------------	----

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH000
----------------------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	52.5 mm
--------------------	---------

Wysokość produktu	79 mm
-------------------	-------

Szerokość produktu	20.8 mm
--------------------	---------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1.7 W
--	-------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
----------------	-----

Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
-------------------------	-----

Wolne od halogenu	Tak
-------------------	-----

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----