



LNH00020M6

Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt niez. gG 20A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania gG

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH000

Charakterystyka bezpiecznika gG

Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 20 A

Warunki użytkowania

Izolowany Nie

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn} AC zgodnie z PN-EN-60898-1 80 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 2,60 W

Wymiary

Wysokość 79 mm

Szerokość 20,80 mm

Głębokość 52,50 mm