



LNH00050M6

## Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt niez. gG 50A 690VAC

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Charakterystyka wyzwalań gG

#### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH000

Charakterystyka bezpiecznika gG

#### Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 50 A

#### Warunki użytkowania

Izolowany Nie

#### Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1 80 kA

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 4,10 W

#### Wymiary

Wysokość 52,50 mm

Szerokość 21 mm

Głębokość 78 mm