



LNH00100M6

Wkładka bezp. nożowa NH00 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 100A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalań gG

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH00

Charakterystyka bezpiecznika gG

Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 100 A

Warunki użytkowania

Izolowany Nie

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn} AC zgodnie z PN-EN-60898-1 80 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 7,50 W

Wymiary

Wysokość 59,50 mm

Szerokość 21 mm

Głębokość 79 mm