



LNH0020M

## Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt niez. gG 20A 500VAC

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Charakterystyka wyzwalania gG

#### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH000

Charakterystyka bezpiecznika gG

#### Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 20 A

#### Warunki użytkowania

Izolowany Nie

#### Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I<sub>cn</sub> AC zgodnie z PN-EN-60898-1 120 kA

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 2,30 W

#### Wymiary

Wysokość 79 mm

Szerokość 21 mm

Głębokość 51 mm