



LNH0025MK

## Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt izol. gG 25A 500VAC

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Charakterystyka wyzwalania gG

#### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH000

Charakterystyka bezpiecznika gG

#### Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 25 A

#### Warunki użytkowania

Izolowany Tak

#### Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa I<sub>cn</sub> AC zgodnie z PN-EN-60898-1 120 kA

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 2,40 W

#### Wymiary

Wysokość 79 mm

Szerokość 21 mm

Głębokość 51 mm