



LNH1160M6A

Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM 160A 690 VAC

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn	80 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	690 V
Typ napięcia zasilającego	AC

Prąd

Prąd zwarciovy umowny	100 kA
Prąd znamionowy In	160 A

Bezpiecznik

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH1
----------------------------------	-----

Wymiary

Głębokość produktu	64.5 mm
Wysokość produktu	135 mm
Szerokość produktu	39.5 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	10.5 W
--	--------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----