



LNH20231M4T

## Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt niez. gTr 231A 400VAC

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Charakterystyka wyzwalania gTr

#### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH2

Charakterystyka bezpiecznika gTr

#### Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 231 A

#### Warunki użytkowania

Izolowany Nie

#### Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1 100 kA

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 18 W

#### Wymiary

Wysokość 150 mm

Szerokość 42 mm

Głębokość 72 mm