



LNH20361M4T

Wkładka bezp. nożowa NH2 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gTr 361A 400VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania gTr

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH2

Charakterystyka bezpiecznika gTr

Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 361 A

Warunki użytkowania

Izolowany Nie

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1 100 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 22,50 W

Wymiary

Wysokość 150 mm

Szerokość 53 mm

Głębokość 72 mm