



LNH2080M6A

## Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz.AM 80A 690VAC

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Charakterystyka wyzwalania aM

#### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH2

Charakterystyka bezpiecznika aM

#### Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 80 A

#### Warunki użytkowania

Izolowany Nie

#### Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1 80 kA

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 4,70 W

#### Wymiary

Wysokość 150 mm

Szerokość 51 mm

Głębokość 72 mm