



LNH2224M6A

Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz.AM 224A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania aM

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH2

Charakterystyka bezpiecznika aM

Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 224 A

Warunki użytkowania

Izolowany Nie

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1 80 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 13,50 W

Wymiary

Wysokość 150 mm

Szerokość 51 mm

Głębokość 72 mm