



LNH2300M

## Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt niez. gG 300A 500VAC

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Charakterystyka wyzwalania gG

#### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH2

Charakterystyka bezpiecznika gG

#### Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 300 A

#### Warunki użytkowania

Izolowany Nie

#### Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I<sub>cn</sub> AC zgodnie z PN-EN-60898-1 120 kA

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 31 W

#### Wymiary

Wysokość 135 mm

Szerokość 49 mm