



LNH3315M6A

### Wkładka bezp. nożowa NH3 wsk.podw. uchwyt niez. aM 315A 690VAC

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

Charakterystyka wyzwalania aM

##### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH3

Charakterystyka bezpiecznika aM

##### Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 315 A

##### Warunki użytkowania

Izolowany Nie

##### Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1 80 kA

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 21 W

##### Wymiary

Wysokość 200 mm

Szerokość 70 mm

Głębokość 86 mm