



LNH40361M4T

Wkładka bezp. nożowa NH4a wsk.podw. uchwyt nieiz. gTr 361A 400VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	gTr
----------------------------	-----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH4a
---------------------------------	------

Charakterystyka bezpiecznika	gTr
------------------------------	-----

Zakres napięcia

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	361 A
-----------------	-------

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1	100 kA
---	--------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	28 W
--	------

Wymiary

Wysokość	200 mm
----------	--------

Szerokość	74 mm
-----------	-------

Głębokość	84 mm
-----------	-------