



LT056U

LT podstawa bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny Cu 60mm zaciski klatkowe 95mm2

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 160 A

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH00

Architektura

Liczba biegunów 3

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku wyjściowego Zacisk klatkowy

Typ złącza/wtyku wejściowego Zacisk pryzmatyczny

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania 8 - 8 Nm

Montaż na System szyn

Możliwość montażu pionowego Tak

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 14 W

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui 1000 V

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20