



LVZWB200

LV blok przek.pr.rozł.bezpz.listw.LVSGxCPX NH1/2/3 200/5A 2.5VA 0.5S nielegal.

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Klasa dokładności 0.5 S

Moc

Moc 2,50 VA

Wymiary

Wysokość 136 mm

Szerokość 99 mm

Głębokość 204 mm

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U_i 3000 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 40 °C

Temperatura przechowywania/transportu -40 - 75 °C

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP10

Prąd elektryczny

Maks. intensywność pierwotna 200 A

Maks. intensywność obwodu wtórnego 5 A