



M5693



tehalit.VK flex 40 Kanał grzebieniowy L=500mm jasnoszary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Regulowany	Tak
------------	-----

Prąd

Odporny na upływ	Tak
------------------	-----

Wymiary

Długość	500 mm
Szerokość szczeliny	8 mm
Szerokość	4.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	brak
-----------------	------

Materiał

Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliamid (PA)
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	81
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	620 mm ²
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	53
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	101

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Temperatura

Temperatura otoczenia	-25...90 °C
-----------------------	-------------