



MZ528N

## Wykwalcz podnapięciowy do wyłączników silnikowych, 230V

### Specyfikacja techniczna

#### Moc

Maksymalna moc pobierana 5 VA

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 55 °C

#### Napięcie

Napięcie sterowania AC 230 - 230 V

Napięcie sterowania DC 0 - 0 V

Napięcie znamionowe izolacji  $U_i$  6000 V

Typ napięcia zasilania AC

#### Funkcje

Zwłoczny Nie

#### Wymiary

Szerokość 17,50 mm

Głębokość 68 mm