



NRF0008A00

tehalit.office Nośnik urządzeń w systemie 45mm (4M 45x45mm)

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Zabezpieczenie przed przepięciem	Nie
----------------------------------	-----

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	Nie
------------------------	-----

Połączenia

Z gniazdem ładowania USB	Nie
--------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Typ napięcia zasilającego	AC
---------------------------	----

Prąd

Prąd znamionowy In	16 A
--------------------	------

Wymiary

Wysokość produktu	56.5 mm
-------------------	---------

Długość	220 mm
---------	--------

Szerokość produktu	54 mm
--------------------	-------

Materiał

Kolor	aluminium
-------	-----------

Materiał	aluminium
----------	-----------

Grupa materiałowa	aluminium
-------------------	-----------

Podłączenie

Liczba otworów pojedynczych	0
-----------------------------	---

Wyposażenie

Liczba przewodów połączeniowych	maks. 2
---------------------------------	---------

Możliwość rozszerzenia	Nie
------------------------	-----

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Zgodny z REACH	Nie
----------------	-----

Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
-------------------------	-----

Odporność na porażenia	IK07
------------------------	------

