


SL20055940D1



tehalit.SL Nośnik bez pokrywy urządzeń 20x55 2x gniazdo SCHUKO alu

Specyfikacja techniczna

Akcesoria

Wstępnie wyposażony w 2x gniazda wtykowe

Wymiary

Wysokość 115 mm

Głębokość 48 mm

Długość 130 mm

Sprzęt

Pusta puszka pod gniazdo Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu 2,50 - 2,50 mm²

Materiały

Materiał Tworzywo sztuczne

Kolor Aluminium

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy 5 - 60 °C