




SN010



Gniazdo na szynę TS 16A Schuko + Italy

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Wysokość 75 mm

Szerokość 43,75 mm

Głębokość 61 mm

Materiały

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7044

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliwęglan (PC)

Instalacja, montaż

Montaż na Szyna DIN

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Pojemność

Liczba modułów 2

Tekst

Nadruk Bez nadruku