



SN013

Gniazdo szwajcarskie na szynę TH35, 250V

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Wysokość 95 mm

Głębokość 22,80 mm

Materiały

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7035

Instalacja, montaż

Montaż na Szyna DIN, Płyta montażowa

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma szwajcarska typ 13

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Pojemność

Liczba modułów 3,50

Tekst

Nadruk Bez nadruku