



SN016

Gniazdo na szynę Schuko 230VAC 10/16A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
---------------------------------	-----

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm
------------------------------	-------

Zakres głębokości wbudowania	40 mm
------------------------------	-------

Wysokość	75 mm
----------	-------

Szerokość	44 mm
-----------	-------

Głębokość	66 mm
-----------	-------

Materiały

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

Kod RAL	7044
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Poliwęglan (PC)
----------	-----------------

Instalacja, montaż

Montaż na	Szyna DIN
-----------	-----------

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Rodzaj montażu	Montaż zatrzaskowy
----------------	--------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
--------------------------	--------

Obrócona wkładka centralna	Nie
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

Aksesoria

Posiada pole opisowe

Nie

Pojemność

Liczba modułów

2

Tekst

Nadruk

Bez nadruku