



SN017

Gniazdo na szynę SCHUKO pokr. 230VAC 10/16A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 40 mm

Wysokość 76 mm

Szerokość 61,25 mm

Głębokość 70 mm

Materiały

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7035, 7044

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliwęglan (PC)

Instalacja, montaż

Montaż na Szyna DIN

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Tekst

Nadruk

Bez nadruku