




SN216



Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtyczki

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Wysokość 75 mm

Szerokość 44 mm

Głębokość 66 mm

Materiały

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7035

Instalacja, montaż

Montaż na Szyna DIN, Płyta montażowa

Łączność

Typ złącza/wtyku Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Aksesoria

Posiada pole opisowe

Nie

Pojemność

Liczba modułów

2

Tekst

Nadruk

Bez nadruku