



SNS316

Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A i kontrolą zasilania, zaciski QC

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 40 mm

Wysokość 75 mm

Szerokość 44 mm

Głębokość 66 mm

Materiały

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7044

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliwęglan (PC)

Instalacja, montaż

Montaż na Szyna DIN

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zatrzaskowy

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Tak

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 2

