



SP120

SPD Ogranicznik przepięć T1 1P sieć TN/TT Iimp=50kA Up≤ 4kV

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Liczba modułów	2
----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
-----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Klasa kontroli typu 1 IEC61643-11	Tak
-----------------------------------	-----

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

Prad

iedechargemax	50 kA
---------------	-------

Wymiary

Szerokość produktu	36 mm
--------------------	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0 W
--	-----

Norma

Badania zgodnie z PN-EN 61643-11

Dyrektywa europejska WEEE dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -40...80 °C

Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C
---------------------------------------	-------------