



SPN802R

SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 4P TT Iimp=100kA Up≤1,5kV styk FM

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci TT, TN-S

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (I_{max}) L-N (PEN)/N-PE 100 kA

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Tak

Normy

Klasa wymagań IEC 61643 T1, T2

Pojemność

Liczba modułów 8

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 60 °C

Wymiary

Szerokość 144 mm

Głębokość 83 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny Wskaźnik końca okresu eksploatacji