




SPWA129010



tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wago 12 gniazd białych

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

System połączeń	Wago Winsta
-----------------	-------------

Funkcje

isreconnectable	Nie
System złączy wtykowych związanych z systemem	Tak

Połączenia

Wejście	5-zaciskowy
---------	-------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
Typ napięcia zasilającego	AC

Prąd

Liczba obwodów wejściowych	12
Prąd znamionowy In	16 A

Wymiary

Wysokość produktu	45 mm
Długość	325 mm
Szerokość produktu	195 mm

Materiał

Kolor	ocynkowany
Materiał	metal
Grupa materiałowa	metal

Podłączenie

Przekrój przewodu łączącego	2.5 mm ²
Liczba dostępnych faz	4
Nadaje się do okablowania przelotowego	Tak

Wyposażenie

Liczba przewodów połączeniowych	maks. 2
---------------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------