




SPWG069010



tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wieland 6 gniazd białych

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

System połączeń	Wieland GST 18
-----------------	----------------

Funkcje

isreconnectable	Nie
System złączy wtykowych związanych z systemem	Tak

Połączenia

Wejście	5-zaciskowy
---------	-------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
Typ napięcia zasilającego	AC

Prąd

Liczba obwodów wejściowych	6
Prąd znamionowy In	16 A

Wymiary

Wysokość produktu	45 mm
Długość	325 mm
Szerokość produktu	195 mm

Materiał

Kolor	ocynkowany
Materiał	metal
Grupa materiałowa	metal

Podłączenie

Przekrój przewodu łączącego	2.5 mm ²
Liczba dostępnych faz	2
Nadaje się do okablowania przelotowego	Tak

Wypożenie

Liczba przewodów połączeniowych	maks. 2
---------------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------