



TJA470
IK04 IP20

KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea expert z konfig. KNX easy oraz bramką IoT

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów	6
----------------	---

Sprzęt

Serwer sieci W	Tak
Liczba kanałów	1

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Zakres napięcia pracy	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania	DC

Łączność

Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediów	Interfejsy wielofunkcyjne
--	---------------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Tekst

Funkcja	Lokalne i zdalne połączenie stacji zewnętrznej z urządzeniami końcowymi IP, takimi jak smartfony, tablety i komputery PC
Oznaczenie	Duże pole opisowe
Szyfrowanie	Zarządzanie 4 konfigurowalnymi profilami użytkowników
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect