



TJA670



## KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea basic z config. KNX easy oraz bramką IoT

### Specyfikacja techniczna

#### Pojemność

Liczba modułów	6
----------------	---

#### Sprzęt

Serwer sieci W	Tak
Liczba kanałów	1

#### Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Zakres napięcia pracy	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania	DC

#### Łączność

Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediów	Interfejsy wielofunkcyjne
--	---------------------------

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS, easy
--------------------------------	-----------

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

#### Wymiary

Szerokość	105 mm
Głębokość	65 mm

#### Tekst

Montaż	Do instalacji w puszkach połączeniowych
Napięcie	Zasilanie przez PoE lub 24 V DC
Oznaczenie	Z polem opisowym
Szyfrowanie	Zarządzanie 4 konfigurowalnymi profilami użytkowników
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect