



TKP100A



IK04

IP30

coviva Smartbox

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Sprzęt

Serwer sieci W	Tak
----------------	-----

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	30 - 30 V
Zakres napięcia pracy	5 - 5 V
Typ napięcia zasilania	DC

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
--------------------------------	-----------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP30
----------------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika/odbiornika radiowego	433,4 - 868,3 MHz
--	-------------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Nie
--------------------	-----

Wymiary

Szerokość	77 mm
Głębokość	26,50 mm

Tekst

Funkcja	Sterowanie i wizualizacja instalacji radiowych i WLAN za pośrednictwem aplikacji i przeglądarki, Łatwe ustawianie scen (covigramów) za pośrednictwem aplikacji w celu wyzwalania akcji, gdy wystąpią zdefiniowane zdarzenia lub ręcznie, Funkcje załączania, ściemniania, żaluzji i temperatury
Montaż	Montaż wolnostojący lub ścienny
Szyfrowanie	Zarządzanie 3 profilami użytkowników