



TRC270F



KNX q/e/s Złączający adapter gniazdkowy 16A

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Wymiary

Głębokość 39,60 mm

Zakres głębokości wbudowania 77 mm

Materiały

Kolor Biały

Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Tak

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Moc

Moc wyjściowa 3680 W

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP30

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy 0 - 45 °C